



Стент-графт торакальный Ankura™ ТАА

ИМ-7.113826

Производитель: Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Поставщики

LTMed, Представительство
 ООО (Республика Эстония)
 в Республике Беларусь, ООО
 102394900

Договорная цена

Описание

Торакальный стент-графт Ankura™ специально разработан для эндоваскулярного лечения расслоения грудной аорты, аневризмы и других родственных заболеваний. Укрепляет сосудистую стенку грудной аорты, предохраняя ее от разрыва.

- Саморасширяющийся стент из нитинола – выраженная радиальная фиксация
- Минимально травматичен для ветвей аорты.
- Двойная мембрана из e-PTFE – отличная биосовместимость и долговечность. Позволяет осуществлять фенестрацию стент-графта «on-table» и «in-situ»
- Технология MINI Wave – обеспечивает прекрасную радиальную устойчивость и улучшенное прилегание стент-графта к стенке аорты
- Сниженный риск эндоликов
- Устойчивость к миграции
- Соответствует естественной кривизне грудной аорты.
- Специальный дизайн скелета стент-графта для предотвращения перегибов (кинкинга)
- Доступны различные конусные модификации

- Отсутствие швов на основном корпусе – избегание утечки через точечные отверстия (эндолики типа IV)
- Продольная опорная стойка на большей кривизне — избегание укорочения стента, обеспечивает осевую поддержку
- Устойчивая к изгибам система доставки с гидрофильным покрытием.

Размеры:

- система стент-графта TAA Ankura™ для грудного отдела аорты, Ankura™ TAA Stent Graft System: TAA2020B040, TAA2020B060, TAA2020B080, TAA2020B100, TAA2020B120, TAA2222B040, TAA2222B060, TAA2222B080, TAA2222B100, TAA2222B120, TAA2420B060, TAA2420B080, TAA2420B100, TAA2420B120, TAA2420B140, TAA2424B040, TAA2424B060, TAA2424B080, TAA2424B100, TAA2424B120, TAA2424B140, TAA2424B160, TAA2622B060, TAA2622B080, TAA2622B100, TAA2622B120, TAA2622B140, TAA2622B160, TAA2626B040, TAA2626B060, TAA2626B080, TAA2626B100, TAA2626B120, TAA2626B140, TAA2626B160, TAA2822B180, TAA2824B060, TAA2824B080, TAA2824B100, TAA2824B120, TAA2824B140, TAA2824B160, TAA2828B040, TAA2828B060, TAA2828B080, TAA2828B100, TAA2828B120, TAA2828B140, TAA2828B160, TAA2828B180, TAA2828B200, TAA3022B200, TAA3024B180, TAA3024B200, TAA3026B060, TAA3026B080, TAA3026B100, TAA3026B120, TAA3026B140, TAA3026B160, TAA3026B180, TAA3026B200, TAA3030B040, TAA3030B060, TAA3030B080, TAA3030B100, TAA3030B120, TAA3030B140, TAA3030B160, TAA3030B180, TAA3030B200, TAA3224B120, TAA3224B140, TAA3224B160, TAA3224B180, TAA3224B200, TAA3226B180, TAA3226B200, TAA3228B120, TAA3228B140, TAA3228B160, TAA3228B180, TAA3228B200, TAA3232B040, TAA3232B060, TAA3232B080, TAA3232B100, TAA3232B120, TAA3232B140, TAA3232B160, TAA3232B180, TAA3232B200, TAA3426B120, TAA3426B140, TAA3426B160, TAA3426B180, TAA3426B200, TAA3430B120, TAA3430B140, TAA3430B160, TAA3430B180, TAA3430B200, TAA3434B040, TAA3434B060, TAA3434B080, TAA3434B100, TAA3434B120, TAA3434B140, TAA3434B160, TAA3434B180, TAA3434B200, TAA3628B120, TAA3628B140, TAA3628B160, TAA3628B180, TAA3628B200, TAA3630B180, TAA3630B200, TAA3632B120, TAA3632B140, TAA3632B160, TAA3632B180, TAA3636B040, TAA3636B060, TAA3636B080, TAA3636B100, TAA3636B120, TAA3636B140, TAA3636B160, TAA3636B180, TAA3636B200, TAA3830B120, TAA3830B140, TAA3830B160, TAA3830B180, TAA3830B200, TAA3832B180, TAA3832B200, TAA3834B120, TAA3834B140, TAA3834B160, TAA3834B180, TAA3834B200, TAA3838B040,

TAA3838B060, TAA3838B080, TAA3838B100, TAA3838B120, TAA3838B140,
TAA3838B160, TAA3838B180, TAA3838B200, TAA4032B120, TAA4032B140,
TAA4032B160, TAA4032B180, TAA4032B200, TAA4034B180, TAA4034B200,
TAA4036B120, TAA4036B140, TAA4036B160, TAA4036B180, TAA4036B200,
TAA4040B040, TAA4040B060, TAA4040B080, TAA4040B100, TAA4040B120,
TAA4040B140, TAA4040B160, TAA4040B180, TAA4040B200, TAA4234B120,
TAA4234B140, TAA4234B160, TAA4234B180, TAA4234B200, TAA4236B180,
TAA4236B200, TAA4238B120, TAA4238B140, TAA4238B160, TAA4238B180,
TAA4242B040, TAA4242B060, TAA4242B080, TAA4242B100, TAA4242B120,
TAA4242B140, TAA4242B160, TAA4242B180, TAA4242B200, TAA4436B120,
TAA4436B140, TAA4436B160, TAA4436B180, TAA4436B200, TAA4438B180,
TAA4438B200, TAA4440B120, TAA4440B140, TAA4440B160, TAA4440B180,
TAA4444B040, TAA4444B060, TAA4444B080, TAA4444B100, TAA4444B120,
TAA4444B140, TAA4444B160, TAA4444B180, TAA4444B200, TAA4638B120,
TAA4638B140, TAA4638B160, TAA4638B180, TAA4638B200, TAA4642B120,
TAA4642B140, TAA4642B160, TAA4642B180, TAA4646B040, TAA4646B060,
TAA4646B080, TAA4646B100, TAA4646B120, TAA4646B140, TAA4646B160,
TAA4646B180, TAA4646B200, TAA2420B160, TAA2822B120, TAA2822B140,
TAA2822B160, TAA2822B200, TAA2824B180, TAA2824B200, TAA3022B120,
TAA3022B140, TAA3022B160, TAA3022B180, TAA3024B120, TAA3024B140,
TAA3024B160, TAA3226B120, TAA3226B140, TAA3226B160, TAA3428B120,
TAA3428B140, TAA3428B160, TAA3428B180, TAA3428B200, TAA3630B120,
TAA3630B140, TAA3630B160, TAA3632B200, TAA3832B120, TAA3832B140,
TAA3832B160, TAA4034B120, TAA4034B140, TAA4034B160, TAA4236B120,
TAA4236B140, TAA4236B160, TAA4238B200, TAA4438B120, TAA4438B140,
TAA4438B160, TAA4440B200, TAA4640B120, TAA4640B140, TAA4640B160,
TAA4640B180, TAA4640B200, TAA4642B200,